

**Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m, C oceľ, Hrúbka: 0,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 478450 0,5 |
| GTIN | 2050001055101 |
| Trieda položky | 48B |

Popis**Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).

Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.

C oceľ – uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, bez povrchovej úpravy (**veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúce**).

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

Technický opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Hrúbka | 0,5 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | ±10 µm |

| Norma | Výrobná norma |
|---------------|------------------------|
| Tolerancia | T3 |
| Materiál | C oceľ |
| Rolka Dĺžka | 5 m |
| Rolka Šírka | 12,7 mm |
| Druh produktu | Pásik škárových mierok |