

Mahr

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 41,2 / 32,3 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,25/29mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436351 0,25/29
GTIN	4059192013523
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Páčkové odchýlkomery s **dlhým dotykovým ramenom. Odčítanie 1/100.**

Mahr – Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Technický opis

Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	5 μm
Rozpätie odchýlky f_e	10 μm
\varnothing puzdra	29 mm
Meracia sila	0,07 N
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania na smer	0,25 mm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	13 μm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
\varnothing upínacej stopky h_6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	41,2 mm
\varnothing meracej guľôčky	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Páčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAKK SPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

Príslušenstvo

Strediaci držiak Typ	436512
Kľbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
THM snímač dĺžka ramena 32,3 mm \varnothing meracej guľôčky 2	436354 2
THM snímač dĺžka ramena 41,2 mm \varnothing meracej guľôčky 2	436321 2
THM snímač dĺžka ramena 41,2 mm \varnothing meracej guľôčky 2R	436321 2R

Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 8	436311 8
Náhradné sklo pre packový uchylkomer Vonkajší Ø 30	436328 30
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 4	436311 4