

Garant

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,4/40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436190 0,4/40
GTIN	4045197422088
Trieda položky	41C

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

S odčítaním 1/100.

GARANT – meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Mimoriadne presne lícujuce uloženie dotykového ramienka, nemagnetické.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Upozornenie:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 – rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.

Technický opis

Ø puzdra	40 mm
Meracia sila	0,15 N
Rozsah merania na smer	0,4 mm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	14,5 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

Príslušenstvo

THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 1	436371 1
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2	436371 2
Náhradné sklo pre packový uchylkomer Vonkajší Ø 40	436328 40
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 3	436371 3
Strediaci držiak Typ	436512

THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2R	436371 2R
Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120