

Mahr

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,8/40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 436301 0,8/40 |
| GTIN | 4059192013608 |
| Trieda položky | 43A |

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

S odčítaním 1/100.

Mahr – Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guličkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Upozornenie:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 – rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.

Technický opis

| | |
|------------------------|---------------------|
| Odčítanie | 0,01 mm |
| Meracia sila | 0,15 N |
| Ø puzdra | 40 mm |
| Rozsah merania na smer | 0,8 mm |
| Rozsah natočenia | 2×110 Stupeň |
| Ø upínacej stopky h6 | 8 mm |
| Ø meracej guľôčky | 2 mm |
| Norma | DIN 2270 |
| Meracia technika | analógová |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | C5 |
| Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |

Služby

| | |
|--|---------------|
| Kalibrácia Páčkový odchýlkomer Typ ANALOG | 023330 ANALOG |
| Kalibrácia DAKKSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG | 023340 ANALOG |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2R | 436371 2R |
| THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 3 | 436371 3 |
| Náhradné sklo pre páčkový vychýlkomer Vonkajší Ø 40 | 436328 40 |
| Upínacia stopka pre páčkový vychýlkomer Ø stopky h6 4 | 436311 4 |
| THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 2 | 436371 2 |
| Štvorcový držiak na malé tlačidlá | 436510 |
| Strediaci držiak Typ | 436512 |

| | |
|---|------------|
| THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm Ø meracej guľôčky 1 | 436371 1 |
| Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 8 | 436311 8 |
| Kľbový merací statív Akčný rádius 120 | 359680 120 |