

Mahr

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 41,2 / 32,3 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,5/38mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436351 0,5/38
GTIN	4059192013141
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Páčkové odchýlkomery s **dlhým dotykovým ramenom. Odčítanie 1/100.**

Mahr – Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické. Dĺžka dotykového ramena 32,3 mm.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Technický opis

Meracia sila	0,07 N
Rozsah merania na smer	0,5 mm
Rozpätie odchýlky f_e	10 μ m
Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	4 μ m
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	13 μ m
\varnothing puzdra	38 mm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
\varnothing upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	32,3 mm
\varnothing meracej guľôčky	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

Príslušenstvo

Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer \varnothing stopky h6 4	436311 4
THM snímač dĺžka ramena 41,2 mm \varnothing meracej guľôčky 2R	436321 2R
Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer \varnothing stopky h6 8	436311 8
THM snímač dĺžka ramena 32,3 mm \varnothing meracej guľôčky 2	436354 2

Strediaci držiak Typ	436512
Klíbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
THM snímač délka ramena 41,2 mm Ø meracej guľôčky 2	436321 2
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510