

GIROD

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 12,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,4/40mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	436200 0,4/40
GTIN	2050001040039
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

S odčítaním 1/100.

GIROD – meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guličkou z tvrdého kovu. Robustné teleso, odolné voči magnetickým poliam. **Vyrobený vo Švajčiarsku.**

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Upozornenie:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 – rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania na smer	0,4 mm
Ø puzdra	40 mm
Meracia sila	0,15 N
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	12,5 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

Príslušenstvo

Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Strediaci držiak Typ	436512
THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm Ø meracej guľôčky 2	436210 2
Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120