

GIROD

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 12,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,1/40mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	436250 0,1/40
GTIN	2050001046642
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Odčítanie 2/1000 mm.

GIROD – meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guličkou z tvrdého kovu. Robustné teleso, odolné voči magnetickým poliam. **Vyrobený vo Švajčiarsku.**

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Upozornenie:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,002/0,001 – rozpätie odchýlky 2 μm , celkové rozpätie odchýlky 4 μm , rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 2 μm .

Technický opis

Meracia sila	0,15 N
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	4 μm
Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	2 μm
Odčítanie	0,002 mm
Rozpätie odchýlky f_e	2,7 μm
\varnothing puzdra	40 mm
Rozsah merania na smer	0,1 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
\varnothing upínacej stopky h_6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	12,5 mm
\varnothing meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

Príslušenstvo

Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Strediaci držiak Typ	436512
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510

THM snímač délka ramena 12,5 mm Ø meracej guľôčky 2

436210 2