

**Mahr**

**Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 41,2 / 32,3 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,25/38mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436351 0,25/38
GTIN	4059192013530
Trieda položky	43A

## Popis

### Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Páčkové odchýlkomery s **dlhým dotykovým ramenom. Odčítanie 1/100.**

**Mahr** – Meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Uloženie dotykového ramena s vidlicou z jedného kusu, preto veľmi presne lícuje, nemagnetické.

### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

## Technický opis

Meracia sila	0,07 N
Ø puzdra	38 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Rozpätie chyby v reverzibilite $f_u$	5 $\mu\text{m}$
Odčítanie	0,01 mm
Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	13 $\mu\text{m}$
Rozsah merania na smer	0,25 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Ø upínacej stopky $h_6$	8 mm
Dĺžka ramena sondy	41,2 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Páčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

## Príslušenstvo

THM snímač dĺžka ramena 41,2 mm Ø meracej guľôčky 2	436321 2
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
THM snímač dĺžka ramena 41,2 mm Ø meracej guľôčky 2R	436321 2R
Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Upínacia stopka pre páčkový výchylkometer Ø stopky $h_6$ 4	436311 4

Upínacia stopka pre páčkový výchylkomer Ø stopky h6 8	436311 8
THM snímač dĺžka ramena 32,3 mm Ø meracej guľôčky 2	436354 2
Strediaci držiak Typ	436512