

**Spáromer, ocel', T3, Počet plieškov: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478100 32
GTIN	4045197437266
Trieda položky	42H

Popis**Prevedenie:**

Pružinovo tvrdé ocel'ové lístky so zreteľným popisom. Rovnomerne široké ocel'ové pliešky, sklápacie prostredníctvom nitového kľbu. Kónicky privádzané ocel'ové lístky. V poniklovanom puzdre, upínacie.

Ocel'ový škáromer, brúsený, tolerancia T3. **Škáromer.**

Technický opis

Počet plieškov	32
Dĺžka listu	100 mm
Hrúbka plieškov	0,03–0,10 (0,01 stúpajúci) 0,10–1,0 (0,05 stúpajúci) 0,125; 0,18; 0,23; 0,28; 0,32; 0,075 mm
Norma	Výrobná norma
Tolerancia	T3
Materiál	Ocel'
Druh produktu	Škáromer

