

**Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m, C oceľ, Hrúbka: 0,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 478450 0,4    |
| GTIN             | 2050001055088 |
| Trieda položky   | 48B           |

**Popis****Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).

Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.

**C oceľ** – uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, bez povrchovej úpravy (**veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúce**).

**Použitie:**

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

**Technický opis**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Hrúbka                    | 0,4 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | ±9 µm  |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Norma         | Výrobná norma          |
| Tolerancia    | T3                     |
| Materiál      | C oceľ                 |
| Rolka Dĺžka   | 5 m                    |
| Rolka Šírka   | 12,7 mm                |
| Druh produktu | Pásik škárových mierok |