

**Nastavitelná úpinka, Šírka drážky a: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370680 16
GTIN	4020772070298
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podpornou skrutkou (bez upínacej páky).

**Materiál:**

Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti).

**Rozsah balenia:**

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

**Technický opis**

Dĺžka drážky f	45 mm
Šírka drážky a	16 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1616125
Vzdialenosť e hrotu k drážke	26 mm
Výška upínania h	13 - 48 mm
Dĺžka L	125 mm

Šírka B	50 mm
Výška H	25 mm
Typ	6314V
Druh produktu	Úpinka

---

## Príslušenstvo

Napínacia páka aretácie Šírka drážky a 16	370750 16
---	-----------