

## Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie, MK / unášací kužel: 5/18



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342600 5/18
GTIN	4045197308689
Trieda položky	33A

### Popis

#### Prevedenie:

**Celokalená a brúsená presne podľa stúpania.** Dlhodobá vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.

So stopkou MK a vyrážačom.

**Precízne vyhotovenie** má najvyššiu presnosť radiálneho hádzania a je odporúčané pre samosvorné vysokovýkonné skľučovadlá č. 341000. Stopky sú vhodné aj pre skrátenejší kužel vrtacieho skľučovadla B18 (Ø kužela 17,431 mm): Vrtacie skľučovadlo č. 341000, 341010 a 341250.

#### Použitie:

Na upnutie skľučovadiel na vrtačky, sústruhy, prípravky atď.

#### Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Technický opis

Kužel vrtacieho skľučovadla DIN 238	B 18
Morse kužel (MK) Veľkosť	5
Ø kužela D	17,78 mm
Druh produktu	Upínač vrtacieho skľučovadla