

**Nastavitelná úpinka, Šírka drážky a: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370680 18
GTIN	4020772070304
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podpornou skrutkou (bez upínacej páky).

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti).

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1816125
Šírka drážky a	18 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke	26 mm
Dĺžka drážky f	45 mm
Výška upínania h	13 - 46 mm
Dĺžka L	125 mm

Šírka B	50 mm
Výška H	25 mm
Typ	6314V
Druh produktu	Úpinka

Príslušenstvo

Napínacia páka aretácie Šírka drážky a 16	370750 16
---	-----------