

**Nastavitelná úpinka zúžená, Šírka drážky a: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370685 22
GTIN	4020772074661
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Kalená oceľ lakovaná, pevnosť skrutiek 8.8.

Použitie:

Na dosiahnutie **najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.**

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Výška odsadenia A_1	12 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 2220160
Dĺžka drážky f	60 mm
Hĺbka odsadenia A_2	15 mm
Šírka drážky a	22 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke	30 mm

Výška upínania h	16 - 77 mm
Dĺžka L	160 mm
Šírka B	60 mm
Výška H	30 mm
Typ	6314AV
Druh produktu	Úpinka