

**Kľukové nastaviteľné upínacie rameno, Šírka drážky a: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370720 10
GTIN	4020772071271
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podpornou skrutkou (bez upínacej páky).

Materiál:

Kalená ocel, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti!).

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Dĺžka drážky f	32 mm
Šírka drážky a	10 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke	36 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 101080
Výška upínania h	22 - 46 mm
Výška H	15 mm
Dĺžka L	100 mm

Šírka B	11 mm
Typ	6316V
Druh produktu	Úpinka