

**Nastavitelná úpinka zúžená, Šírka drážky a: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370685 16
GTIN	4020772074630
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Kalená oceľ lakovaná, pevnosť skrutiek 8.8.

Použitie:

Na dosiahnutie **najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.**

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Vzdialenosť e hrotu k drážke	26 mm
Výška odsadenia A ₁	10 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1616125
Šírka drážky a	16 mm
Hĺbka odsadenia A ₂	12,5 mm
Dĺžka drážky f	45 mm

Výška upínania h	13 - 58 mm
Dĺžka L	125 mm
Šírka B	50 mm
Výška H	25 mm
Typ	6314AV
Druh produktu	Úpinka

Príslušenstvo

Napínacia páka aretácie Šírka drážky a 16	370750 16
---	-----------