

**Kľukové nastaviteľné upínacie rameno, Šírka drážky a: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370720 12
GTIN	4020772071288
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podporou skrutkou (bez upínacej páky).

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti!).

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Vzdialenosť e hrotu k drážke	44 mm
Dĺžka drážky f	40 mm
Šírka drážky a	12 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1212100
Výška upínania h	28 - 58 mm
Výška H	20 mm
Dĺžka L	125 mm

Šírka B	14 mm
Typ	6316V
Druh produktu	Úpinka