

**Upínka krátka, Šírka drážky a: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370665 20
GTIN	4020772077204
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

- Plynulé nastavenie.
- Zušľachtené, pozinkované a namodro pasivované.

Rozsah balenia:

S U-kusom, kompletne so skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 2020200
Šírka drážky a	20 mm
Výška upínania h	0 - 65 mm
Dĺžka L	144 mm
Šírka B	66 mm
Typ	6313K
Druh produktu	Upínacia príložka

