



Hrúbkometer s úchýlkomerom, Rozsah merania: 0-10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Trieda položky	42C

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Použitie:

Na rýchle meranie vonkajších drážok, hrúbok stien, plechov, stien trubiek, fólií atď.

Technický opis

Ø dotykovej guľôčky HM	2 mm
Odčítanie	0,1 mm
Rozsah merania	0 - 10 mm
Ø odchýlkomera	50 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	36 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,1 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

Služby

KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S
Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S