

**Upínacia príložka, Šírka drážky a: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370660 12
GTIN	4020772074906
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Úpinka a upínacie skrutky tvoria jeden celok (žiadne voľné diely). Tvar úpinky umožňuje plynulé nastavovanie bez dodatočnej podložky.

Použitie:

Na rýchle a bezpečné upínanie rôznych výšok obrobkov na frézy.

Materiál:

Zušľachtená oceľ, pevnosť skrutky 8.8 resp. 10.9 (v závislosti od veľkosti).

Rozsah balenia:

Kompletne so skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1212125
Šírka drážky a	12 mm
Výška upínania h	0 - 50 mm
Dĺžka L	140 mm

Šírka B	50 mm
Typ	6321
Druh produktu	Upínacia príložka

Príslušenstvo

Napínacia páka aretácie Šírka drážky a 12	370750 12
---	-----------