

**Nastavitelná úpinka zúžená, Šírka drážky a: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370685 20
GTIN	4020772074654
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Kalená oceľ lakovaná, pevnosť skrutiek 8.8.

**Použitie:**

Na dosiahnutie **najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.**

**Rozsah balenia:**

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

**Technický opis**

Šírka drážky a	20 mm
Hĺbka odsadenia A <sub>2</sub>	15 mm
Výška odsadenia A <sub>1</sub>	12 mm
Dĺžka drážky f	60 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 2020160
Vzdialenosť e hrotu k drážke	30 mm

Výška upínania h	16 - 77 mm
Dĺžka L	160 mm
Výška H	30 mm
Šírka B	60 mm
Typ	6314AV
Druh produktu	Úpinka