

**Nastavitelná úpinka, Šírka drážky a: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370680 10
GTIN	4020772070267
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podporou skrutkou (bez upínacej páky).

**Materiál:**

Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti).

**Rozsah balenia:**

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

**Technický opis**

Dĺžka drážky f	30 mm
Šírka drážky a	10 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 101080
Vzdialenosť e hrotu k drážke	15 mm
Výška upínania h	8 - 32 mm
Dĺžka L	80 mm

Šírka B	30 mm
Výška H	15 mm
Typ	6314V
Druh produktu	Úpinka