

**Kľukové nastaviteľné upínacie rameno, Šírka drážky a: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370720 16
GTIN	4020772071301
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podporou skrutkou (bez upínacej páky).

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti!).

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1616125
Vzdialenosť e hrotu k drážke	51,5 mm
Šírka drážky a	16 mm
Dĺžka drážky f	50 mm
Výška upínania h	36 - 71 mm
Výška H	25 mm
Dĺžka L	160 mm

Šírka B	18 mm
Typ	6316V
Druh produktu	Úpinka