

Kroepelin
Längenmesstechnik**Dutinomery s meracími ramenami, Rozsah merania: 5-15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Technický opis

Rozsah merania	5 - 15 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	35 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	0,6 mm
Odčítanie	0,005 mm
maximálna hrúbka drážky	2,3 mm
minimálna šírka drážky	0,8 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,015 mm
Ø odchýlkomera	65 mm
Kalibrácia	C7

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Dutinomery s meracími ramenami

Služby

KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S
Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S