

**Kľukové nastaviteľné upínacie rameno, Šírka drážky a: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 370720 22 |
| GTIN | 4020772071325 |
| Trieda položky | 35A |

Popis**Prevedenie:**

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podpornou skrutkou (bez upínacej páky).

Materiál:

Kalená ocel, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti!).

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Technický opis

| | |
|--|--------------|
| Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 | Vel. 2220160 |
| Šírka drážky a | 22 mm |
| Dĺžka drážky f | 70 mm |
| Vzdialenosť e hrotu k drážke | 59 mm |
| Výška upínania h | 43 - 92 mm |
| Výška H | 30 mm |
| Dĺžka L | 200 mm |

| | |
|---------------|--------|
| Šírka B | 22 mm |
| Typ | 6316V |
| Druh produktu | Úpinka |