

Kroepelin
Längenmesstechnik**Hrúbkomer s úchýlkomerom pre potrubia, Rozsah merania: 0-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 20 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	80 mm
minimálny Ø otvora	10 mm
Ø odchýlkomera	65 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	1,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová

Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

Služby

KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S
Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S