

**Rýchlomerný hrúbkomer, Rozsah merania: 0-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438205 0-10
GTIN	2050001059567
Trieda položky	46C

Popis**Prevedenie:**

Meradlo hrúbky so zdvíhacím tlačidlom (meracia sila nezávisle od používateľa). Rám z ľahkej konštrukcie, lakovaný. Meracie plochy kalené a brúsené.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 10 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Ø meracích plôch	10 mm
Vykladanie	50 mm
Norma	Výrobná norma
Druh produktu	Rýchlomerný hrúbkomer
Meracia technika	analógová
Kalibrácia	C6

Služby

Kalibrácia DAkkSRýchlomerný hrúbkomer maximálny rozsah merania 30

023430 30

KalibráciaRýchlomerný hrúbkomer maximálny rozsah merania 200

023420 200