

**Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m, nehrdzavejúce, Hrúbka: 0,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 478505 0,5 |
| GTIN | 2050001054890 |
| Trieda položky | 48B |

Popis**Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).

Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.

Nerezová ocel' – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (alebo 1.4301 hrúbky 0,005 – 0,05 mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

Technický opis

| | |
|---------------------------|---------------|
| Hrúbka | 0,5 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | ±10 µm |
| Norma | Výrobná norma |

| | |
|---------------|------------------------|
| Tolerancia | T3 |
| Materiál | nehrdzavejúce |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| Rolka Dĺžka | 5 m |
| Rolka Šírka | 12,7 mm |
| Druh produktu | Pásik škárových mierok |