

**Rolička škárových mierok 25 mm×5 m, C oceľ, Hrúbka: 0,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 478520 0,4 |
| GTIN | 2050001054401 |
| Trieda položky | 48B |

Popis**Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).

Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.

C oceľ – uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, bez povrchovej úpravy (**vel. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúce**).

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

Technický opis

| | |
|---------------------------|---------------|
| Hrúbka | 0,4 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | ±9 µm |
| Norma | Výrobná norma |

| | |
|---------------|------------------------|
| Materiál | C oceľ |
| Rolka Dĺžka | 5 m |
| Rolka Šírka | 25 mm |
| Druh produktu | Pásik škárových mierok |