

**HOLEX****Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m, C ocel', Hrúbka: 1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478502 1
GTIN	4045197524492
Trieda položky	42H

**Popis****Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).

Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.

**C ocel'** – uhlíková ocel', materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, tvrdená, lesklý povrch (**veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúca**).

**Použitie:**

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

**Technický opis**

Hrúbka	1 mm
Najväčšia prípustná chyba	±17 µm
Norma	Výrobná norma
Tolerancia	T3

Materiál	C oceľ
Rolka Dĺžka	5 m
Rolka Šírka	12,7 mm
Druh produktu	Pásik škárových mierok