

Kroepelin
Längenmesstechnik**Hrúbkomer s úchýlkomerom pre potrubia, Rozsah merania: 0-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Technický opis

Odčítanie	0,05 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	3 mm
Ø odchýlkomera	66 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	169 mm
Rozsah merania	0 - 50 mm
minimálny Ø otvora	12 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová

Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

Služby

KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S
Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S