

Kroepelin
Längenmesstechnik**Dutinomery s meracími ramenami, Rozsah merania: 30-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438950 30-50
GTIN	2050001036872
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Technický opis

maximálna hrúbka drážky	7 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	1 mm
minimálna šírka drážky	1,5 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	80 mm
Rozsah merania	30 - 50 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Ø odchýlkomera	65 mm
Kalibrácia	C7
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65

Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Druh produktu	Dutinomery s meracími ramenami

Služby

Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S