


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Dutinomery s meracími ramenami s dlhými dotykovými ramenami, Rozsah merania: 40-90mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Trieda položky	46Q

**Popis****Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Technický opis**

minimálna šírka drážky	3,3 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	2 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	192 mm
Odčítanie	0,05 mm
maximálna hrúbka drážky	8 mm
Rozsah merania	40 - 90 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Ø odchýlkomera	66 mm
Kalibrácia	C7
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65

Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Dutinomery s meracími ramenami

**Služby**

KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S
Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S