


Kroepelin
Längenmesstechnik**Dutinomery s meracími ramenami s dlhými dotykovými ramenami, Rozsah merania: 70-120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Technický opis

maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	192 mm
Odčítanie	0,05 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	2 mm
minimálna šírka drážky	3,3 mm
maximálna hrúbka drážky	8 mm
Rozsah merania	70 - 120 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Ø odchýlkomera	66 mm
Kalibrácia	C7

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Dutinomery s meracími ramenami

Služby

Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S