

**Samostatné vidlicové svorky, Šírka drážky a: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370810 10
GTIN	4020772073183
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Použitie:

Na dosiahnutie **najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.**

Materiál:

Pevnosť skrutiek 8.8.

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkami s T-drážkou DIN 787 (pozri č. 375300).

Technický opis

Vzdialenosť e hrotu ku koncu drážky	70 mm
Šírka drážky a	10 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 101080
Výška upínania h	8 - 37 mm
Dĺžka L	100 mm

Výška H	20 mm
Šírka B	30 mm
Typ	6315V
Druh produktu	Úpinka