

**Vidlicové úpinky s nosom, DIN 6315 GN, Šírka drážky×celková dĺžka:  
26X315mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Trieda položky	35A

**Popis****Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

**Technický opis**

Šírka štrbiny	26 mm
Celková dĺžka	315 mm
pre upínacie skrutky	M24
Výška	40 mm
Šírka	70 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Úpinka