

**Samostatné vidlicové svorky, Šírka drážky a: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370810 12
GTIN	4020772073190
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Použitie:

Na dosiahnutie **najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.**

Materiál:

Pevnosť skrutiek 8.8.

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkami s T-drážkou DIN 787 (pozri č. 375300).

Technický opis

Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1212100
Vzdialenosť e hrotu ku koncu drážky	90 mm
Šírka drážky a	12 mm
Výška upínania h	10 - 48 mm
Dĺžka L	125 mm

Výška H	25 mm
Šírka B	40 mm
Typ	6315V
Druh produktu	Úpinka

Príslušenstvo

Napínacia páka aretácie Šírka drážky a 12	370750 12
---	-----------