

**Vidlicové úpinky s nosom, DIN 6315 GN, Šírka drážky×celková dĺžka:
33X315mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371400 33X315
GTIN	4020772070960
Trieda položky	35A

Popis**Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Technický opis

Šírka štrbiny	33 mm
pre upínacie skrutky	M30
Celková dĺžka	315 mm
Šírka	80 mm
Výška	50 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Úpinka