

**Vidlicové úpinky s nosom, DIN 6315 GN, Šírka drážky×celková dĺžka:  
11X125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Trieda položky	35A

**Popis****Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

**Technický opis**

Šírka štrbiny	11 mm
Výška	20 mm
Šírka	30 mm
Celková dĺžka	125 mm
pre upínacie skrutky	M10
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Úpinka