

**Samostatné vidlicové svorky, Šírka drážky a: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370810 16
GTIN	4020772073244
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Použitie:

Na dosiahnutie **najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.**

Materiál:

Pevnosť skrutiek 8.8.

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkami s T-drážkou DIN 787 (pozri č. 375300).

Technický opis

Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 1616125
Vzdialenosť e hrotu ku koncu drážky	110 mm
Šírka drážky a	16 mm
Výška upínania h	13 - 58 mm
Dĺžka L	160 mm

Výška H	30 mm
Šírka B	50 mm
Typ	6315V
Druh produktu	Úpinka

Príslušenstvo

Napínacia páka aretácie Šírka drážky a 16	370750 16
---	-----------