

**Vidlicové úpinky s nosom, DIN 6315 GN, Šírka drážky×celková dĺžka:
14X160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Trieda položky	35A

Popis**Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Technický opis

Výška	25 mm
Celková dĺžka	160 mm
pre upínacie skrutky	M12; M14
Šírka štrbiny	14 mm
Šírka	40 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Úpinka