

**Vidlicové úpinky s nosom, DIN 6315 GN, Šírka drážky×celková dĺžka:
14X200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Trieda položky	35A

Popis**Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Technický opis

pre upínacie skrutky	M12; M14
Výška	25 mm
Šírka	40 mm
Celková dĺžka	200 mm
Šírka štrbiny	14 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Úpinka