

**Samostatné vidlicové svorky, Šírka drážky a: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370810 22
GTIN	4020772073282
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Použitie:

Na dosiahnutie **najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.**

Materiál:

Pevnosť skrutiek 8.8.

Rozsah balenia:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkami s T-drážkou DIN 787 (pozri č. 375300).

Technický opis

Vzdialenosť e hrotu ku koncu drážky	135 mm
Šírka drážky a	22 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300	Vel. 2220160
Výška upínania h	16 - 75 mm
Dĺžka L	200 mm

Výška H	40 mm
Šírka B	60 mm
Typ	6315V
Druh produktu	Úpinka