

**Vidlicové svorky skosené, DIN 6315 B, Šírka drážky×celková dĺžka:
26X250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371600 26X250
GTIN	4020772070595
Trieda položky	35A

Popis**Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Technický opis

pre upínacie skrutky	M24
Celková dĺžka	250 mm
Výška	40 mm
Šírka štrbiny	26 mm
Šírka	66 mm
Typ	6315B
Norma	DIN 6315 B
Druh produktu	Úpinka