

**Vidlicové svorky skosené, DIN 6315 B, Šírka drážky×celková dĺžka:  
14X160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371600 14X160
GTIN	4020772070502
Trieda položky	35A

**Popis****Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

**Technický opis**

pre upínacie skrutky	M12; M14
Šírka	38 mm
Celková dĺžka	160 mm
Šírka štrbiny	14 mm
Výška	25 mm
Typ	6315B
Norma	DIN 6315 B
Druh produktu	Úpinka