

**Vidlicové úpinky s nosom, DIN 6315 GN, Šírka drážky×celková dĺžka:
22X315mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371400 22X315
GTIN	4020772070939
Trieda položky	35A

Popis**Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Technický opis

Šírka štrbiny	22 mm
Šírka	60 mm
pre upínacie skrutky	M20; M22
Celková dĺžka	315 mm
Výška	40 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Úpinka