

**Vidlicové úpinky s nosom, DIN 6315 GN, Šírka drážky×celková dĺžka:
26X250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Trieda položky	35A

Popis**Materiál:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Technický opis

Šírka	70 mm
Šírka štrbiny	26 mm
Výška	40 mm
Celková dĺžka	250 mm
pre upínacie skrutky	M24
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Úpinka