

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulický magnetický merací statív (s nohou) s mechanickým jemným nastavením na nohe, Vykladanie: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 440790 300 |
| GTIN | 4260180710014 |
| Trieda položky | 46Q |

Popis

Prevedenie:

Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

Držiak odchýlkomera s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

Magnetický podstavec s prizmatickou pätou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.

Navyše s **otočne uloženým jemným nastavením** na magnetickom podstavci; vysoká stabilita aj pri vyšších meracích silách.

Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolávajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Šírka magnetického podstavca | 50 mm |
| Vykladanie | 300 mm |
| Pripojovací závit | M8 vonkajší závit |
| Dĺžka magnetického podstavca | 60 mm |
| Výška magnetického podstavca | 55 mm |
| Prilnavosť | 800 N |
| Vyrovnanie pripojovacieho závit | stredové |
| Druh produktu | Merací statív |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------|
| Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka | 440858 |
| Podstavec pre statív Typ 1 | 440868 1 |
| Držiak číselníka | 440860 |
| Náhradný piest Typ 4 | 440830 4 |
| Hviezdicová rukoväť Typ 4 | 440850 4 |
| Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov | 440859 |