



Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku, Typ: 120SF



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441150 120SF
GTIN	7290005395116
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Univerzálne uchytenie číselníkového odchýlkomera s jemným nastavením, pre upínacie stopky \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 palca a meracie zariadenia s pridržiacou prizmou.

Popis:

Jemné nastavenie na uchytení číselníkového odchýlkomera

Technický opis

Výška magnetického podstavca	35 mm
Dĺžka magnetického podstavca	40 mm
maximálne zaťaženie	2,7 kg
Vykladanie	178 mm

Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	56 mm
Šírka magnetického podstavca	30 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	51 mm
Prilnavosť	320 N
Pripojovací závit dole	M5
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ S	442120 S
Podstavec pre statív Typ S	442140 S
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 120	442110 120
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
3D kloubové rameno Typ 120	442114 120
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ S	442125 S