



Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku, Typ: N1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441190 N1
GTIN	7290005394287
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

3-bodové upevnenie meracej tyče s veľmi krátkymi upínacími dráhami pre najvyššie pohodlie počas ovládania. Veľmi malá sila ruky vytvorí trvalé stabilné upevnenie.

Masívne dimenzovaná tyč pre najvyššiu systémovú pevnosť. Vario upevnenie meracieho zariadenia pre \varnothing stopky 6mm, 8mm, 3/8 palca, páčkové úchylkomery s rybinovým vedením a odchýlkomermi s očkom na zadnej stene.

Jemné nastavenie na uchytení číselníkového ochýlkomeru.

Zvláštne príslušenstvo:

Uchytenie číselníkového odchýlkomera č. 440401.

Technický opis

\varnothing stĺpov D_2	14 mm
\varnothing priečného ramena D_1	12 mm
Výška stĺpov L_2	203 mm
Dĺžka priečného ramena L_1	185 mm

Šírka magnetického podstavca	50 mm
Pripojovací závit	M8 vonkajší závit
Dĺžka magnetického podstavca	60 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Prilnavosť	800 N
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Upínanie stĺpika pre univerzálne meracie statívy pre Ø tyče meracieho stojana 12/14	440351 12/14
Vario držiak číselníka Typ FA1500	440401 FA1500
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ 0	442125 0